

SHIELD-KON® iki parçalı ekran konnektörü

SHIELD-KON® two-part screen connector for connecting screened cables, inner sleeve GSB, outer sleeve GSC, reliable connection

Bilgi

İç ve dış kovandan oluşur



Ray



Parazit sinyalleri

Faydalar

Sert, kararlı iç yuva basıncı emer ve mekanik streten iç kabloyu korur

Altıgen şeklinde kıvrımlı yumuşak dış kovan mükemmel elektriksel ve mekanik bağlantıyı garanti eder

Uygulama alanı

1,1 - 9,4 mm arasında (ekranı çıkardıktan sonraki çap) dielektrik çaplı ekranlı teller için

Telekomünikasyon

Demiryolu uygulamaları

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002650

ETIM 5.0 Class-Description: Blendajlı iletkenler için bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002650

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Blendajlı iletkenler için bağlantı

Malzeme:

Bronz

Galvanically galvanized

Sıcaklık aralığı:

Sıcaklık şok testi

-40 °C ile +155 °C arasındaki 100 sıcaklık değişiklikleri döngüsü
kontak direncinde önemsiz bir değişiklik üretti.

Uyarı

SHIELD-KON® ABB nin ticari markasıdır.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SHIELD-KON® iki parçalı ekran konnektörü

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SHIELD-KON® iki parçalı ekran konektörü

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	Inner x outer sleeve Ø (mm)	Uygun sıkma parçası	Demet	Adet / Paket
İç kovanlar						
61749430	GSB 046	gümüş	-	-	-	100
61749440	GSB 058	sarı	-	-	-	100
61749450	GSB 063	kırmızı	-	-	-	100
61749460	GSB 071	yeşil	-	-	-	100
61749470	GSB 080	mavi	-	-	-	100
61749480	GSB 090	turuncu	-	-	-	100
61749490	GSB 096	mor	-	-	-	100
61749500	GSB 101	sarı	-	-	-	100
61749510	GSB 109	kırmızı	-	-	-	100
61749520	GSB 115	gümüş	-	-	-	100
61749530	GSB 124	yeşil	-	-	-	100
61749540	GSB 128	gümüş	-	-	-	100
61749550	GSB 134	turuncu	-	-	-	100
61749560	GSB 149	mavi	-	-	-	100
61749570	GSB 156	kırmızı	-	-	-	100
61749580	GSB 165	gümüş	-	-	-	100
61749590	GSB 175	yeşil	-	-	-	100
61749600	GSB 187	sarı	-	-	-	100
61749610	GSB 194	mavi	-	-	-	100
61749620	GSB 205	turuncu	-	-	-	100
61749630	GSB 219	gümüş	-	-	-	100
61749640	GSB 225	sarı	-	-	-	100
61749650	GSB 232	kırmızı	-	-	-	100
61749660	GSB 250	yeşil	-	-	-	100
61749670	GSB 261	mavi	-	-	-	100
61749680	GSB 266	gümüş	-	-	-	100
61749690	GSB 275	turuncu	-	-	-	100
61749700	GSB 281	sarı	-	-	-	100
61749710	GSB 287	gümüş	-	-	-	100
61749720	GSB 297	kırmızı	-	-	-	100
61749730	GSB 312	mor	-	-	-	100
61749740	GSB 348	turuncu	-	-	-	100
61749750	GSB 375	mavi	-	-	-	100

SHIELD-KON® iki parçalı ekran konektörü

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	Inner x outer sleeve Ø (mm)	Uygun sıkma parçası	Demet	Adet / Paket
Dış kovanlar						
61749810	GSC 101	gümüş	-	PEW 12.1425 SK	19	100
61749820	GSC 128	mavi	-	PEW 12.1425 SK	00	100
61749830	GSC 149	mor	-	PEW 12.1425 SK	01	100
61749840	GSC 156	sarı	-	PEW 12.1425 SK	02	100
61749850	GSC 175	mavi	-	PEW 12.1425 SK	03	100
61749860	GSC 187	turuncu	-	PEW 12.1426 SK	6	100
61749870	GSC 194	kırmızı	-	PEW 12.1426 SK	6	100
61749880	GSC 199	gümüş	-	PEW 12.1426 SK	6	100
61749890	GSC 205	sarı	-	PEW 12.1426 SK	8	100
61749900	GSC 219	yeşil	-	PEW 12.1426 SK	8	100
61749910	GSC 225	mor	-	PEW 12.1426 SK	9	100
61749920	GSC 232	turuncu	-	PEW 12.1426 SK	10	100
61749930	GSC 261	sarı	-	PEW 12.1427 SK	11	100
61749940	GSC 275	gümüş	-	PEW 12.1427 SK	12	100
61749950	GSC 281	mor	-	PEW 12.1427 SK	14	100
61749960	GSC 287	mavi	-	PEW 12.1427 SK	14	100
61749970	GSC 297	yeşil	-	PEW 12.1427 SK	14	100
61749980	GSC 312	sarı	-	PEW 12.1428 SK	15	100
61749990	GSC 327	gümüş	-	PEW 12.1428 SK	16	100
61750000	GSC 348	turuncu	-	PEW 12.1428 SK	17	100
61750010	GSC 359	mor	-	PEW 12.1429 SK	50	100
61750020	GSC 375	sarı	-	PEW 12.1429 SK	51	100
61750030	GSC 405	kırmızı	-	PEW 12.1430 SK	52	100
61750040	GSC 415	mavi	-	PEW 12.1430 SK	52	100
61750050	GSC 425	gümüş	-	PEW 12.1430 SK	54	100
61750060	GSC 460	gümüş	-	PEW 12S.1440 SK	56	100
61750070	GSC 500	yeşil	-	PEW 12S.1440 SK	57	100