

Kullanım kriterleri		EPIC® dikdörtgen konnektörler/ara parçalar																				
		EPIC® H-A 3	EPIC® H-A 4	EPIC® H-A 10	EPIC® H-A 16	EPIC® H-A 32	EPIC® H-A 48	EPIC® STA 6	EPIC® STA 6	EPIC® STA 14	EPIC® STA 14	EPIC® STA 20	EPIC® STA 20	EPIC® H-Q 5	EPIC® H-D 7	EPIC® H-D 7	EPIC® H-D 8	EPIC® H-D 15	EPIC® H-D 15	EPIC® H-D 25	EPIC® H-D 25	EPIC® H-D 40
<b>Parametre</b>																						
Kontakt sayısı		3 + PE	4 + PE	10 + PE	16 + PE	32 + PE	48 + PE	6	6	14	14	20	20	5 + PE	7 + PE	7 + PE	8	15 + PE	15 + PE	25 + PE	25 + PE	40 + PE
Bağlantı sistemi:	vida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓										
	lehim								✓		✓		✓									
	sıkma										✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	kafesli kelepçe													✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Uygun kontaklar:	H-BE 2,5, makineyle işlenmiş													✓								
	H-D 1,6, makineyle işlenmiş														✓		✓	✓		✓		✓
	H-D 1,6, damgalanmış															✓			✓		✓	✓
Kesit [mm <sup>2</sup> ]		0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 maks. -1,5	0,5 maks. 1,5	0,5 maks. -1,5	0,5 maks. 1,5	0,5 maks. -1,5	0,5 maks. 1,5	0,5 -2,5	0,14 -2,5							
IEC: nominal gerilim [V]	400	✓	✓																			
	250			✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓
	24 AC/60 DC							✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	230/400													✓								
	24 AC/60 DC/250														✓	✓	✓					
500																						
IEC: nominal akım [A]		23	23	16	16	16	16	10	10	10	10	10	10	16	10	10	10	10	10	10	10	10
UL: nominal gerilim [V]		600	600	600	600	600	600	48	48	48	48	48	48	600	250	250	250	250	250	250	250	250
UL: nominal akım [A]		10	10	14	14	14	14	10	10	10	10	10	10	16	10	10	10	10	10	10	10	10
CSA: nominal gerilim [V]		400	400	600	600	600	600	48	48	48	48	48	48	600	-	-	-	-	-	-	-	-
CSA: nominal akım [A]		10	10	16	16	16	16	10	10	10	10	10	10	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Uygun muhafaza		H-A 3	H-A 3	H-A 10	H-A 16	H-A 32	H-A 48	H-A 3	H-A 3	H-A 10	H-A 10	H-A 16	H-A 16	H-A 3	H-A 3	H-A 3	H-A 3	H-A 10	H-A 10	H-A 16	H-A 16	H-B 16

Kullanım kriterleri		EPIC® dikdörtgen konnektörler/ara parçalar																				
		EPIC® H-D 40	EPIC® H-D 64	EPIC® H-D 64	EPIC® H-DD 24	EPIC® H-DD 42	EPIC® H-DD 72	EPIC® H-DD 108	EPIC® H-DD 144	EPIC® H-DD 216	EPIC® H-BE 6	EPIC® H-BE 6	EPIC® H-BE 6	EPIC® H-BE 10	EPIC® H-BE 10	EPIC® H-BE 10	EPIC® H-BE 16	EPIC® H-BE 16	EPIC® H-BE 16	EPIC® H-BE 24	EPIC® H-BE 24	EPIC® H-BE 24
<b>Parametre</b>																						
Kontakt sayısı		40 + PE	64 + PE	64 + PE	24 + PE	42 + PE	72 + PE	108 + PE	144 + PE	216 + PE	6 + PE	6 + PE	6 + PE	10 + PE	10 + PE	10 + PE	16 + PE	16 + PE	16 + PE	24 + PE	24 + PE	24 + PE
Bağlantı sistemi:	vida										✓			✓			✓				✓	
	lehim																					
	sıkma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓			✓				✓
	kafesli kelepçe													✓		✓				✓		
Uygun kontaklar:	H-BE 2,5, makineyle işlenmiş													✓					✓			✓
	H-D 1,6, makineyle işlenmiş		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓												
	H-D 1,6, damgalanmış	✓		✓																		
Kesit [mm <sup>2</sup> ]		0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -4,0
IEC: nominal gerilim [V]	400																					
	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
	24 AC/60 DC																					
	230/400																					
	24 AC/60 DC/250										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500																						
IEC: nominal akım [A]		10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
UL: nominal gerilim [V]		250	250	250	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
UL: nominal akım [A]		10	10	10	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
CSA: nominal gerilim [V]		-	-	-	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
CSA: nominal akım [A]		-	-	-	10	10	10	10	10	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Uygun muhafaza		H-B 16	H-B 24	H-B 24	H-B 6	H-B 10	H-B 16	H-B 24	H-B 32	H-B 48	H-B 6	H-B 6	H-B 6	H-B 10	H-B 10	H-B 10	H-B 16	H-B 16	H-B 16	H-B 24	H-B 24	H-B 24

Kullanım kriterleri		EPIC® dikdörtgen konektörler/ara parçalar																				
		EPIC® H-BE 32	EPIC® H-BE 32	EPIC® H-BE 32	EPIC® H-BE 48	EPIC® H-BE 48	EPIC® H-BE 48	EPIC® H-EE 10	EPIC® H-EE 18	EPIC® H-EE 32	EPIC® H-EE 46	EPIC® H-EE 64	EPIC® H-EE 92	EPIC® H-BS 6	EPIC® H-BS 12	EPIC® H-BVE 3	EPIC® H-BVE 6	EPIC® H-BVE 10	EPIC® Terminal adaptörü TB-H-BE 6	EPIC® Terminal adaptörü TB-H-BE 10	EPIC® Terminal adaptörü TB-H-BE 16	EPIC® Terminal adaptörü TB-H-BE 24
		32 + PE	32 + PE	32 + PE	48 + PE	48 + PE	48 + PE	10 + PE	18 + PE	32 + PE	46 + PE	64 + PE	92 + PE	6 + PE	12 + PE	3+2 + PE	6+2 + PE	10+2 + PE	6 + PE	10 + PE	16 + PE	24 + PE
Bağlantı sistemi:	vida	✓			✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	lehim																					
	sıkma		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	kafesli kelepçe			✓			✓															
Uygun kontaklar: H-BE 2,5, makineyle işlenmiş			✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
Kesit [mm <sup>2</sup> ]		0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -6,0	0,5 -6,0	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -4,0
IEC: nominal gerilim [V]		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	630	630	630	500	500	500	500
IEC: nominal akım [A]		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	35	35	16	16	16	16	16	16	16
UL: nominal gerilim [V]		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
UL: nominal akım [A]		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	35	35	16	16	16	16	16	16
CSA: nominal gerilim [V]		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
CSA: nominal akım [A]		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	35	35	16	16	16	16	16	16	16
Uygun muhafaza:		H-B 32	H-B 32	H-B 32	H-B 48	H-B 48	H-B 48	H-B 6	H-B 10	H-B 16	H-B 24	H-B 32	H-B 48	H-B 16	H-B 32	H-B 10	H-B 16	H-B 24	H-B 6	H-B 10	H-B 16	H-B 24

Kullanım kriterleri		EPIC® dikdörtgen konektörler/ara parçalar																		
		EPIC® MC modül HC1 + PE	EPIC® HE 4-pimli modül	EPIC® MC modül HC3	EPIC® MC modül HC4 + PE	EPIC® MC modül HC2	EPIC® 3-pimli modül	EPIC® 4-pimli modül, kafesli kelepçe	EPIC® 5-pimli modül	EPIC® 10-pimli modül, makineyle işlenmiş	EPIC® 10-pimli modül, damgalanmış	EPIC® 20-pimli modül	EPIC® 3-pimli modül koaksiyel	EPIC® Profibus DP modülü	EPIC® Evrensel veriyolu modülü	EPIC® RJ45 modülü	EPIC® MCR 6 modül çerçevesi	EPIC® MCR 10 modül çerçevesi	EPIC® MCR 16 modül çerçevesi	EPIC® MCR 24 modül çerçevesi
		1 + PE	4	3	4 + PE	2	3	4	5	10	10	20	3	2 + ekran	4 + ekran	8 + 4	-	-	-	-
Bağlantı sistemi:	vida	✓				✓								✓	✓					
	lehim												✓							
	sıkma		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓				
	kafesli kelepçe						✓													
Uygun kontaklar:		MC 3,6, makineyle işlenmiş		✓		✓														
		MC 2,5, damgalanmış			✓															
		H-BE 2,5, makineyle işlenmiş	✓																	
		MC 2,5, makineyle işlenmiş						✓												
		H-D 1,6, makineyle işlenmiş							✓							✓				
		H-D 1,6, damgalanmış									✓									
		MD 1,0, damgalanmış										✓								
		MC koaksiyel											✓							
		2 modül için															✓			
		3 modül için																✓		
		5 modül için																	✓	
		7 modül için																		✓
Kesit [mm <sup>2</sup> ]		10,0 -25,0	0,5 -4,0	1,5 -10,0	0,5 -2,5	10,0 -25,0	1,5 -10,0	0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,08 -0,52	-	maks. 1,5	maks. 1,5	Cat.5 0,14 -2,5	-	-	-	-
IEC: nominal gerilim [V]		1000	630	1000	1000	1000	630	400	400	250	250	100	250	30	30	125/600	-	-	-	-
IEC: nominal akım [A]		82	25	50	16	82	40	14	20	10	10	4	-	1	1	1,5/10	-	-	-	-
UL: nominal gerilim [V]		600	-	-	-	600	600	600	400	250	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
UL: nominal akım [A]		82	-	-	-	82	40	14	20	10	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
CSA: nominal gerilim [V]		-	-	-	-	-	600	600	400	240	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
CSA: nominal akım [A]		-	-	-	-	-	35	14	16	10	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Uygun muhafaza:		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	H-B 6	H-B 10	H-B 16	H-B 24

\*\*Modül çerçevesi