

## SILVYN® AFG-PA

SILVYN® AFG-PA, SILVYN® MAXI PA için özel tasarlanmış tek parça bir bağlantı flanşdır



Montaj süresi



Sağlam



Dayanıklılık

### Faydalar

Yırtılmaya dayanıklı bağlantı  
Güvenli boru yerleşimi

### Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte  
SILVYN® MAXI PA  
Makine Mühendisliği  
Kablo ve tellerin destelenmesi ve kılavuzlanması

### Ürün yapısı

Özel olarak SILVYN® MAXI PA ile birlikte kullanım için tasarlanmış olan klape mekanizmalı tek parçalı konnektör. Özel tasarım sayesinde boru önceden kilitlenebilir ve bağlantı için hazır olacak şekilde monte edilebilir

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Renk seçeneği:

Gri (RAL 7001)

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® AFG-PA**

Malzeme:	PA6 Halojensiz
Koruma sınıfı:	IP 54 IP 66, AFG-PA/AFW-PA conta ile
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +115 °C

**Uyarı**

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.



ÜRÜN BİLGİSİ

## SILVYN® AFG-PA

Ürün kodu	Nominal boyut	Adet / Paket
SILVYN® AFG-PA gri		
55001080	70	1
55001081	95	1
SILVYN® AFG-PA siyah		
55001085	70	1
55001086	95	1

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16