

FIPLOCK® ONE 90° M

En üst düzey beklentiler için vidalı hortum bağlantısı, FIPLOCK® PA6 / PA12 için uygundur

FIPLOCK® ONE 90° M

Bilgi

İnovatif kilit sistemli hortum için vidalı bağlantı



Ray



Kimyasallara dayanıklı



Alev geciktirici



Halojen içermeyen



Soğuğa dirençli



Maksimum vibrasyon koruması



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Düşük ağırlık

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE 90° M



Optimum destek elemanı



Sağlam



Dayanıklılık



UV-dayanım



Su geçirmez



Faydalar

360° dişli nedeniyle çok büyük çekme kuvveti
Entegre kodlama sistemi sayesinde montaj güvenliği
Mükemmel IP koruması
Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu

Uygulama alanı

FIPLOCK® PA6 / PA12 için uygundur
Yüksek yalıtım beklentisi olan alanlar
İç ve dış mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

360° dişli ile çepeçevre kilitleme
Entegre kodlama sistemli kilitleme mekanizması
Çok sayıda oluklu boru dalgası üzerinde uzun yalıtım aralığı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Renk seçeneği:

Gri, RAL 7005

siyah, RAL 9005, mor ötesine dayanıklı

Malzeme:

PA 6

Halojensiz

UL 94V-0 uyarınca yangın davranışı

Koruma sınıfı:

IP66/IP67/IP68/IP69

Sıcaklık aralığı:

-45°C ila +120°C

FIPLOCK® ONE 90° M**Uyarı**

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

FIPLOCK® ONE 90° M

Ürün kodu	Metrik ölçü	Thread length mm	Net açıklık(mm)	Tasarım	FIPLOCK® PA6 / PA12 için uygundur	Renk	Adet / Paket
61804488	40 x 1,5	19	28,5	90° dirsek	29	gri	6