EPIC® MC Modül: Koaksiyel 3-kutuplu

Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.

Üç kutuplu koaksiyel modül, tek bir modülde RGB video sinyallerinin aktarımı için uygundur. Tek bir fişte birden fazla fonksiyonu bir araya getirir ve böylece daha esnek bir hale gelir.

Bilgi
Tek bir modülde RGB video sinyali aktarımı



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri

Mekanik ve tesisat mühendisliği

Rüzgar Enerjisi

Faydalar
Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
Bireysel konektör montajı, farklı uygulamalar için uygun

Uygulama alanı
Fabrika mühendisliği
Işık ve ses teknolojisi
Kontrol mühendisliği

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V):	250 V
Pollution degree:	3
Kontak direnci:	< 2,7 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşım, altın kılıf

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® MC Modül: Koaksiyel 3-kutuplu

Kontak sayısı:	3
Bağlantı yöntemleri:	Lehimli sonlandırma: çeşitli koaksiyel kablolar
Mekanik kullanım sayısı:	100
Sıcaklık aralığı:	-40 °C to +100 °C, kısa süre +125 °C

Uyarı
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® MC Modül: Koaksiyel 3-kutuplu

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Çalışan kontak adeti	Slots	Adet / Paket
Modül: 3-pim koaksiyel					
10399200	MCS 3 koaksiyel	pin	3	1	10
10399300	MCB 3 koaksiyel	dişi	3	1	10

Son durum (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16