

EPIC® H-A 10 SGRL-LB



Bu konnektörler kompakt muhafazaları nedeniyle ilgi çekicidir.

Kompakt ana mahfaza bir boyuna kola ve 2 kablo girişine sahiptir. Mahfaza, dikdörtgen konnektörler ve örneğin kumanda sistemlerinde kullanım için uygundur.

Bilgi

İki kablonun rahat girişi için

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Dar alanlarda kullanılabilir, küçük olduğu için yer kazandırır.

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi

Kontrol mühendisliği

Elektronik laboratuvar

Ürün özellikleri

Yüzey montajlı taban

Tek kol

2 kablo girişi

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10 SGRL-LB

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 10 SGRL-LB

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Adet / Paket
H-A muhafaza: yüzey montajlı taban (2 kablo girişli, tek kelepçeli)				
10450100	H-A 10 SGRL-LB 16	-	16	5
19450100	H-A 10 SGRL-LB M20	20	-	5