



EPIC® H-A 10 TBF-LB

Bu konnektörler kompakt muhafazaları nedeniyle ilgi çekicidir.

Dikdörtgen konnektörler için kompakt mahfaza, doğrudan kablo girişine sahiptir ve ara bağlantı parçası ile veya ara bağlantı parçası olmadan sipariş edilebilir. Alçak mahfaza 1 boyuna kola sahiptir.

Bilgi

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Dar alanlarda kullanılabilir, küçük olduğu için yer kazandırır.

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi

Kontrol mühendisliği

Elektronik laboratuvar

Ürün özellikleri

Kablo bağlaştırmacı kapağı, alçak versiyon

Tek kol

Düz kablo girişi

Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10 TBF-LB

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 10 TBF-LB

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-A muhafaza: üst kısım (düz kablo girişli, tek kelepçeli)					
10439000	H-A 10 TBF-LB 13,5	-	13,5	evet	5
70450000	H-A 10 TBF-LB 16	-	16	evet	5
19439000	H-A 10 TBF-LB M20	20	-	-	5
79450000	H-A 10 TBF-LB M25	25	-	-	5