


EPIC® H-A 10 TSH

Bu konnektörler kompakt muhafazaları nedeniyle ilgi çekicidir.

Yüksek metal başlık mahfazası yan kablo girişine sahiptir ve makine ile cihaz üretiminde kullanım için uygundur.

Bilgi

Konnektörü rahatça çekmek için kullanışlı dişler
Kablolama için daha geniş iç hacim
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Dar alanlarda kullanılabilir, küçük olduğu için yer kazandırır.

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi
Kontrol mühendisliği
Elektronik laboratuvar

Ürün özellikleri

Üst kısım muhafaza, büyük versiyon
Tek kelepçe için pimler
Yandan kablo giriqli

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10 TSH

Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 10 TSH

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-A muhafaza: Üst kısım (yandan kablo giriqli , tek kelepçe için pimler, yüksek versiyon)					
70462200	H-A 10 TSH 16	-	16	evet	5
70462400	H-A 10 TSH 21	-	21	evet	5
79462200	H-A 10 TSH M20	20	-	-	5
79462400	H-A 10 TSH M25	25	-	-	5