

EPIC® H-A 16 TBFH-LB



Bu konnektörler kompakt muhafazaları nedeniyle ilgi çekicidir.

The compact metal housing is suitable for applications with a high number of contacts. It has a direct cable entry and 1 single lever.

Bilgi

Kablolama için daha geniş iç hacim

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Su geçirmez



Sağlam



Mekanik dayanım



Mekanik ve tesisat mühendisliği

Faydalar

Kontak sayısı fazla olan uygulamalar için, küçük ve kompakt

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi

Kontrol mühendisliği

Elektronik laboratuvar

Ürün özellikleri

Kablo bağlaştırmacı kapağı, yüksek versiyon

Tek kol

Düz kablo girişi

Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 16 TBFH-LB**Teknik Veri**

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 16 TBFH-LB

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun
H-A muhafaza: üst kısım (düz kablo girişli, tek kelepçeli, yüksek versiyon)				
70480200	H-A 16 TBFH-LB 16	-	16	evet
70480400	H-A 16 TBFH-LB 21	-	21	evet
79480200	H-A 16 TBFH-LB M20	20	-	-
79480400	H-A 16 TBFH-LB M25	25	-	-