


EPIC® H-A 16 TS

Bu konnektörler kompakt muhafazaları nedeniyle ilgi çekicidir.

Sağlam, küçük metal mahfaza, yüksek bir kontak sayısı gerektiren uygulamalar için idealdir.

Bilgi

Konnektörü rahatça çekmek için kullanışlı dişler
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Kontak sayısı fazla olan uygulamalar için, küçük ve kompakt

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi
Kontrol mühendisliği
Elektronik laboratuvar

Ürün özellikleri

Üst kısım muhafaza, küçük versiyon
Tek kelepçe için pimler
Yandan kablo giriqli
Boyunlu versiyonlar

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 16 TS

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri
Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437
UL testi:
UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 16 TS

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-A muhafaza: Üst kısım (yandan kablo girişli, tek kelepçe için pimler)					
10564000	H-A 16 TS 16	-	16	evet	5
10564500	H-A 16 TS 21	-	21	evet	5
19564000	H-A 16 TS M20	20	-	evet	5
19564500	H-A 16 TS M25	25	-	evet	5