

EPIC® H-A 3 AG

Yenilikçi metal ve plastik muhafaza tasarımı

Güvenilir bir şekilde kilitlenir, yanmaz ve iç konnektör iç kısmını toz ve nemden korur: bunlar yenilenmiş dikdörtgen konnektör muhafazamızın temel özelliklerinden sadece üçüdür. Hafif poliamid panel montajlı taban aynı zamanda halojen içermez, UV ışınlarına karşı dayanıklıdır ve NBR malzemesi sayesinde cihaz veya makineye güvenli bir şekilde sızdırmazlık sağlar.

Bilgi

EPIC® H-A 3 serisinin panel montajlı tabanı, bir işaretleme oku ve entegre bir conta ile yeni bir tasarım ile mevcuttur. Tek kol artık metalden değil, plastikten yapılmıştır.



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

EPIC® H-A 3 serisi, ağır endüstriyel konnektörler alanında en küçük muhafazaları içerir ve en dar alanda güvenli bağlantılara olanak tanır.

Montaj muhafazası, piyasadan edinilebilen birçok kovan muhafazasına takılabilir.

Muhafaza veya kontrol dolabına kablo girişi için açık tabanlı.

Yeni tasarım elemanı olarak muhafaza yüzeyinde bulunan ok dokunularak kolayca anlaşılabilir ve alansal bakımdan dar ve bazı durumlarda iyi görünmeyen uygulama alanlarında takma işlemini kolaylaştırır.

Kilitleme, tek bir plastik kol kullanılarak gerçekleştirilir.

Uygulama alanı

Konnektör ek parçasını çevre etkilerine karşı korumak için.

Birçok EPIC® dikdörtgen konnektör ek parçası ile kullanım için.

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AG

Cihazları ve makineleri güç kaynağına bağlamak için.
Dış mekan için uygun.

Ürün özellikleri

H-A case: Wall base
Tek kelepçe
Dahil: düz conta

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı çinko döküm kalıplı, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR Muhafaza: gri termoplastik, siyah Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 3 AG

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	Malzeme	Renk	Adet / Paket
H-A muhafaza: panel montajlı taban (düz)					
10422500	H-A 3 MAG	AG	Çinko döküm kalıp	gri	10
10422000	H-A 3 AG gr	AG	Termoplastik	gri	10
10422200	H-A 3 AG bk	AG	Termoplastik	siyah	10

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-A 3 AG

