

EPIC® H-A 3 AGSV açık tabanlı

Yenilikçi metal ve plastik muhafaza tasarımı

Alt kısmı açık ve 2 kablo girişli sağlam mahfaza, kumanda sistemlerinde veya yer koşullarının dar olduğu diğer uygulamalarda kullanılabilir.

Bilgi

Hafif, kimyasala dayanıklı plastik mahfaza
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

En dar alanda güvenli soket bağlantıları için plastik veya metal mahfaza

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi
Kontrol mühendisliği
Elektronik laboratuvar

Ürün özellikleri

Yüzey montajlı taban
Tek kelepçe
2 kablo girişi

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGSV açık tabanlı

Muhafaza tipi: açık tabanlı
Dahil: düz conta

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı çinko döküm kalıplı, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR Muhafaza: gri termoplastik, siyah Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 3 AGSV açık tabanlı

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	Malzeme	Renk	Adet / Paket
H-A muhafaza: yüzey montajlı taban (açık tabanlı)					
19517200	H-A 3 MAgsv M20	20	Çinko döküm kalıp	gri	10
19515200	H-A 3 Agsv M20	20	Termoplastik	gri	10

EPIC® H-A 3 AGSV açık tabanlı