

EPIC® H-A 3 MTG


Yenilikçi metal ve plastik muhafaza tasarımı

Kompakt, sağlam metal mahfaza, bir dikdörtgen konnektör ile birlikte kullanım için ve yer koşullarının dar olduğu durumlarda akım beslemesi için idealdir.

Bilgi

Küçük, sağlam metal mahfaza

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

EPIC® H-A 3 serisi, ağır endüstriyel konnektörler alanında en küçük muhafazaları içerir ve en dar alanda güvenli bağlantılara olanak tanır.

Kovan muhafazası, piyasadan edinilebilir birçok muhafazayla (montaj, taban veya kaplin muhafazası) takılabilir.

Kilitleme, kontra muhafazada boyuna kol ile gerçekleştirilir.

İlgili bir kablo rakoru ile kullanım için dış deliği ile.

Yeni tasarım elemanı olarak muhafaza yüzeyinde bulunan ok dokunularak kolayca anlaşılabilir ve alansal bakımdan dar ve bazı durumlarda iyi görünmeyen uygulama alanlarında takma işlemini kolaylaştırır.

Uygulama alanı

Konnektör ek parçasını çevre etkilerine karşı korumak için.

Birçok EPIC® dikdörtgen konnektör ek parçası ile kullanım için.

Çeşitli uygulamalarda cihazların ve makinelerin enerji beslemesi bağlantısı için.

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 MTG

Yüksek çevre yüklerine ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

Ürün özellikleri

muhafaza
Tek kelepçe için pimler
Düz kablo girişi
Rakorlu / Rakorsuz versiyonlar
Metal muhafaza

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: çinko toz kılıflı döküm kalıp, gri Kelepçe: çinko kılıflı çelik
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 3 MTG

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Malzeme	Renk	Kablo rakorları	Kablo kavrama aralığı	Adet / Paket
H-A muhafaza (düz kablo girişli)								
10512100	H-A 3 MTgv	-	11	Çinko döküm kalıp	gri	-	-	10
10426500	H-A 3 MTgv	-	11	Çinko döküm kalıp	gri	evet	6.5 - 12	10
19512100	H-A 3 MTg M20	20	-	Çinko döküm kalıp	gri	-	-	10
19426500	H-A 3 MTgv M20	20	-	Çinko döküm kalıp	gri	evet	3 - 13.5	10

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16