

EPIC® H-A 3 TG

Yenilikçi metal ve plastik muhafaza tasarımı

Güvenilir bir şekilde kilitlenir, yanmaz ve iç konnektör iç kısmını toz ve nemden korur: bunlar yenilenmiş dikdörtgen konnektör muhafazamızın temel özelliklerinden sadece üçüdür. Hafif poliamid kapak aynı zamanda halojen içermez, UV ışınlarına karşı dayanıklıdır ve bir kablo veya boru rakorunu bağlamak için bir M20 dişine sahiptir.

Bilgi

EPIC® H-A 3 serisinin kapağı artık bir işaretleme oku ve bir M20 diş dahil olmak üzere yeni bir tasarım ile mevcuttur.



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

EPIC® H-A 3 serisi, ağır endüstriyel konnektörler alanında en küçük muhafazaları içerir ve en dar alanda güvenli bağlantılara olanak tanır.

Kovan muhafazası, piyasadan edinilebilir birçok muhafazayla (montaj, taban veya kaplin muhafazası) takılabilir.

İlgili bir kablo rakoru ile kullanım için dış deliği ile.

Ürün adında "V" olan ürünler zaten sızdırmazlık ve gerilme önleyici kablo girişi için bir SKINTOP® plastik kablo rakoru içerir. Kablo rakorunun ayrı olarak eklendiği muhafazalara kıyasla, bu muhafazanın genel boyutu daha fazla yer tasarrufu sağlar.

Yeni tasarım elemanı olarak muhafaza yüzeyinde bulunan ok dokunularak kolayca anlaşılabilir ve alansal bakımdan dar ve bazı durumlarda iyi görünmeyen uygulama alanlarında takma işlemini kolaylaştırır.

Uygulama alanı

Konnektör ek parçasını çevre etkilerine karşı korumak için.

Birçok EPIC® dikdörtgen konnektör ek parçası ile kullanım için.

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TG

Cihazları ve makineleri güç kaynağına bağlamak için.
Dış mekan için uygun.

Ürün özellikleri

muhafaza
Tek kelepçe için pimler
Düz kablo girişi
Rakorlu / Rakorsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Termoplastik gri, siyah kol: Galvanize çelik
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 3 TG

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Malzeme	Renk	Kablo rakorları	Kablo kavrama aralığı	Adet / Paket
PG dış								
10426000	H-A 3 TG PG11 gr	-	11	Termoplastik	gri	-	-	10
10425500	H-A 3 TG PG11 bk	-	11	Termoplastik	siyah	-	-	10
10426400	H-A 3 TGV PG11 gr	-	11	Termoplastik	gri	evet	6.5 - 12	10
10426700	H-A 3 TGV PG11 bk	-	11	Termoplastik	siyah	evet	6.5 - 12	10
Metrik dış								
19426000	H-A 3 TG M20 gr	20	-	Termoplastik	gri	-	-	10
19425500	H-A 3 TG M20 bk	20	-	Termoplastik	siyah	-	-	10

EPIC® H-A 3 TG

