


EPIC® H-A 32 SDRL-BO

2 iç kısım için pürüzlü muhafazalar

The compact robust housing has 2 cable entries and pivots for a double lever, which makes it the ideal option for use in control systems.

Bilgi

Çift boyut H-A 32 için kompakt, sağlam metal muhafazalar



Su geçirmez



Sağlam



Mekanik dayanım



Mekanik ve tesisat mühendisliği

Faydalar

Küçük H-A, H-D ve STA serisinin iki iç kısmı için. Az yer kaplayan

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi

Kontrol mühendisliği

Ürün özellikleri

Yüzey montajlı taban

Çift kelepçe için pimler

2 kablo girişi

Metal kapak

Teknik Veri

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 32 SDRL-BO

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) IP 40 (cover closed)
VDE-testi yapılmış:	UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 32 SDRL-BO

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun
H-A muhafaza: yüzey montajlı taban (kapaklı, 2 kablo girişi, çift kelepçe için civatalar)				
70516200	H-A 32 SDRL-BO 21	-	21	evet
70516400	H-A 32 SDRL-BO 29	-	29	evet
79516200	H-A 32 SDRL-BO M25	25	-	evet
79516400	H-A 32 SDRL-BO M32	32	-	evet

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16