

## EPIC® H-A 32 TG

2 iç kısım için pürüzlü muhafazalar

Sağlam mahfaza, iki ek parçanın montajı ve daha sonra dikdörtgen konnektörlere yerleştirilmesi için öngörülmüştür. Örneğin kumanda sistemlerinde kullanılabilir.

### Bilgi

Çift boyut H-A 32 için kompakt, sağlam metal muhafazalar



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

### Faydalar

Küçük H-A, H-D ve STA serisinin iki iç kısmı için. Az yer kaplayan M40 mahfaza, SKINTOP 53112083 ile M50'e genişletilebilir (sıkıştırma aralığı 27 - 35 mm)

### Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi  
Kontrol mühendisliği

### Ürün özellikleri

muhafaza  
Çift kelepçe için pimler  
Düz kablo girişi  
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 32 TG

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## EPIC® H-A 32 TG

| Ürün kodu                                                           | Ürünün tanımı | M  | PG | Boyun | Adet / Paket |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----|----|-------|--------------|
| H-A muhafaza: kapak (düz kablo girişi, çift kelepçe için civatalar) |               |    |    |       |              |
| 10582000                                                            | H-A 32 TG 21  | -  | 21 | evet  | 5            |
| 10582001                                                            | H-A 32 TG 21  | -  | 21 | -     | 5            |
| 10583000                                                            | H-A 32 TG 29  | -  | 29 | evet  | 5            |
| 19582000                                                            | H-A 32 TG M25 | 25 | -  | -     | 5            |
| 19583000                                                            | H-A 32 TG M32 | 32 | -  | -     | 5            |
| 79520600                                                            | H-A 32 TG M40 | 40 | -  | -     | 5            |