

EPIC® H-A 48

Servis dostu vida bağlantısına sahip H-A konnektör parçaları, 400V'a kadar

İnce standart ek parça, üniversal olarak akım ve gerilim iletmek için kullanılabilir. Makine veya cihaz üretimi için kullanılabilir.

Bilgi

Daha yüksek olan yeni dielektrik dayanımı, küçük alanda 400V

Akım , ve gerilim iletimi için evrensel

Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Rüzgar Enerjisi



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Voltaj



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Akım , ve gerilim iletimi için evrensel

Daha yüksek olan yeni dielektrik dayanımı, küçük alanda 400V

Standart uygulama için ince konnektör iç kısmı

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 48

Farklı enine kesitler için servis dostu vida bağlantısı, vida başı PH1 elektrikli vidalama için uygundur

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi

Kontrol mühendisliği

Plastik endüstrisi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı

Nominal gerilim (V):

IEC: 400 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Nominal test gerilimi:

4 kV

Nominal akım (A):

IEC: 16 A

UL: 14 A

CSA: 16 A

Pollution degree:

3

Yanabilirlik:

UL94 V-0

Kontak direnci:

1,5 - 4 mohm

Kontaklar:

Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf

Kontak sayısı:

16 + PE

Bağlantı yöntemleri:

Vidalı bağlantı: 0,5 - 2,5 mm²

Sıyırma uzunluğu (mm):

8

Malzeme:

PC, polikarbonat

Mekanik kullanım sayısı:

500

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +120 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 48

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Tel koruması	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
H-A 48 vidalı bağlantı					
10540100	H-A 16 SS	pin	evet	33 - 48	5
10541100	H-A 16 BS	dişi	evet	33 - 48	5
10542100	H-A 16 SS	pin	-	33 - 48	5
10543100	H-A 16 BS	dişi	-	33 - 48	5