

EPIC® H-B 10 TBFH-LB

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Bir boyuna kola ve bir doğrudan kablo girişine sahip olan metal mahfaza, aydınlatma ve ses sistemlerinde kullanım için uygundur.

Bilgi

Kablolama için daha geniş iç hacim

Hızlı kilitleme ve kolay ayırma için tek kelepçeli versiyon

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Tek ve çift kelepçeli en küçük muhafaza. Doğru muhafaza her uygulama için mevcuttur

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Işık ve ses teknolojisi

Plastik endüstrisi

Ürün özellikleri

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 TBFH-LB

Kablo bağlaştırmacı kapağı, yüksek versiyon
Tek kol
Düz kablo girişi
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

NEMA 250, UL50E: 12 (kilitli)

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 10 TBFH-LB

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-B muhafaza: kablo bağlaştırmacı kapağı (1 düz kablo girişi, tek kelepçeli, yüksek versiyon)					
70042400	H-B 10 TBFH-LB 21	-	21	evet	10
70042600	H-B 10 TBFH-LB 29	-	29	evet	10
79042400	H-B 10 TBFH-LB M25	25	-	-	10
79042600	H-B 10 TBFH-LB M32	32	-	-	10