



EPIC® H-B 10 TGB

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Üniversal metal mahfaza, aydınlatma ve ses sistemleri için uygundur. 2 çift kola ve bir doğrudan kablo girişine sahiptir.

Bilgi

Konnektörü rahatça çekmek için kullanışlı dişler
Entegre kapaklı karşılığı ile bağlantı için
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Tek ve çift kelepçeli en küçük muhafaza. Doğru muhafaza her uygulama için mevcuttur
Çift kelepçeli versiyon, çift kelepçe ile artırılmış güvenlik

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Işık ve ses teknolojisi
Plastik endüstrisi

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 TGB

Ürün özellikleri

Üst kısım muhafaza, küçük versiyon
Çift kelepçe
Düz kablo girişi
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 10 TGB

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-B muhafaza: kapak (düz kablo girişi, çift kelepçeli)					
10041000	H-B 10 TGB 16	-	16	evet	10
19041000	H-B 10 TGB M20	20	-	-	10
79055700	H-B 10 TGB M25	25	-	-	10