

EPIC® H-B 16 TG

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Doğrudan kablo girişine sahip olan, dikdörtgen konnektörler için kompakt mahfaza, aydınlatma ve ses sistemlerinde kullanım için uygundur.

Bilgi

Konnektörü rahatça çekmek için kullanışlı dişler
Yüksek Versiyon: Kablolama için daha fazla iç alan
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Standart muhafaza. Tüm uygulamalar için geniş seçim

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Işık ve ses teknolojisi
Plastik endüstrisi

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TG

Ürün özellikleri

Üst kısım muhafaza, küçük versiyon
Çift kelepçe için pimler
Düz kablo girişi
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 16 TG

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-B muhafaza: kapak (düz kablo girişi, çift kelepçe için civatalar)					
10080000	H-B 16 TG 21	-	21	evet	5
10090000	H-B 16 TG 29	-	29	evet	5
19080000	H-B 16 TG M25	25	-	-	5
19090000	H-B 16 TG M32	32	-	-	5