

EPIC® H-B 24 SDRH-LB

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.


Dikdörtgen konnektörler için sağlam metal mahfaza, bir kablo girişine ve bir boyuna kola sahiptir ve örneğin plastik endüstrisinde kullanılabilir.

Bilgi

Hızlı kilitleme ve kolay ayırma için tek kelepçeli versiyon

Sağlam menteşeli metal kapak

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

4 vida ile güvenli sabitleme

Vidalı bağlantının kolay montajı için döküm ara ağızlar

Kablolama için daha geniş iç hacim

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Işık ve ses teknolojisi

Plastik endüstrisi

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 SDRH-LB

Ürün özellikleri

Yüzey montajlı taban, yüksek versiyon
Tek kol
1 kablo girişi
Metal kapak

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 24 SDRH-LB

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Adet / Paket
H-B muhafaza: yüzey montajlı taban (kapaklı, 1 kablo girişi, tek kelepçeli, yüksek versiyon)				
70164200	H-B 24 SDRH-LB 21	-	21	5
70164400	H-B 24 SDRH-LB 29	-	29	5
79164200	H-B 24 SDRH-LB M25	25	-	5
79164400	H-B 24 SDRH-LB M32	32	-	5