

EPIC® H-B 24 TBF

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Dikdörtgen konnektörler için metal mahfaza, 2 çift koldan ve bir doğrudan kablo girişinden oluşur ve aydınlatma ve örneğin plastik endüstrisinde kullanılabilir.

Bilgi

Çift kelepçeli versiyon, çift kelepçe ile arttırılmış güvenlik
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

4 vida ile güvenli sabitleme

Vidalı bağlantının kolay montajı için döküm ara ağızlar

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Işık ve ses teknolojisi

Plastik endüstrisi

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TBF

Ürün özellikleri

Kablo bağlaştırmacı kapağı, alçak versiyon
Çift kelepçe
Düz kablo girişi
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 24 TBF

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-B muhafaza: kablo bağlaştırmacı kapağı (düz kablo girişi, çift kelepçeli)					
10127000	H-B 24 TBF 21	-	21	evet	5
10117000	H-B 24 TBF 29	-	29	evet	5
19127000	H-B 24 TBF M25	25	-	-	5
19117000	H-B 24 TBF M32	32	-	-	5