

EPIC® H-B 24 TGBH

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.



Dikdörtgen konnektörler için üniversal metal mahfaza makine ve tesis yapımının yanı sıra başka uygulamalarda da kullanılabilir. 2 çift kola ve bir doğrudan kablo girişine sahiptir.

Bilgi

Konnektörü rahatça çekmek için kullanışlı dişler

Entegre kapaklı karşılığı ile bağlantı için

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Çok çeşitli muhafazalar ve iç kısımlar sayesinde bir çok uygulama için ideal
Kablolama için daha geniş iç hacim

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Işık ve ses teknolojisi

Plastik endüstrisi

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TGBH

Ürün özellikleri

Üst kısım muhafaza, büyük versiyon
Çift kelepçe
Düz kablo girişi
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 24 TGBH

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-B muhafaza: kapak (düz kablo girişi, çift kelepçe, yüksek versiyon)					
70155400	H-B 24 TGBH 21	-	21	evet	5
70155600	H-B 24 TGBH 29	-	29	evet	5
79155400	H-B 24 TGBH M25	25	-	-	5
79155600	H-B 24 TGBH M32	32	-	-	5