


EPIC® H-B 32 TS

2 iç kısım için muhafaza tasarımı H-B

Bir doğrudan kol için cıvatalara ve bir yan kablo girişine sahip, sağlam konnektör gövdesi, kumanda sistemlerinde kullanım için idealdir.



Faydalar

Bir muhafazada iki iç kısım. Yüksek güvenlik için iki kollu
M40 mahfaza, SKINTOP 53112083 ile M50'e genişletilebilir (sıkıştırma aralığı 27 - 35 mm)

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Kontrol mühendisliği
Plastik endüstrisi

Ürün özellikleri

muhafaza
Çift kelepçe için pimler
Yandan kablo girişi
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 32 TS

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 32 TS

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-B muhafaza: üst kısım (yandan kablo girişli, çift kelepçe için pimler)					
10135000	H-B 32 TS 21	-	21	evet	5
10136000	H-B 32 TS 29	-	29	evet	5
10135600	H-B 32 TS 29	-	29	-	5
19135000	H-B 32 TS M25	25	-	-	5
19136000	H-B 32 TS M32	32	-	-	5
19136200	H-B 32 TS M40	40	-	-	5

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16