

EPIC® H-BE 24 Vidalı bağlantı

Kolay montaj için standart iç kısım


Vida bağlantılı, çok fonksiyonlu ek parça, kısa süreliğine +125 dereceye kadar olan sıcaklıklara karşı dayanıklıdır ve plastik endüstrisinde kullanım için uygundur.

Bilgi

Kolay montaj için kanıtlanmış vidalı bağlantı

Vidalı, sıkma, kafesli kelepçe ve Push-in versiyon, serbetçe birleştirilebilir

Made in Germany



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Sağlam



Isı dayanımı



Faydalar

Vidalı, sıkmalı ve kafesli kelepçe sonlandırması olan standart iç kısımlar

EPIC® serisi H-BE yüksek gerilim ve akımlar ile çalışırken güvenilir bağlantı gerektiren uygulamalar için uygundur

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Kumanda dolabındaki uygulamalar için UL 508 / UL 2237 uyarınca UL testi yapılmıştır

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 24 Vidalı bağlantı

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Plastik endüstrisi
Işık ve ses teknolojisi
Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Nominal test gerilimi:	6 kV
Nominal akım (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontak direnci:	< 2 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı:	24 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Vidalı bağlantı: 0,5 - 2,5 mm ²
Sıyırma uzunluğu (mm):	8
Malzeme:	PC, polikarbonat
Mekanik kullanım sayısı:	500
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-BE 24 Vidalı bağlantı

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Tel koruması	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
H-BE 24 vidalı bağlantı					
10196000	EPIC® H-BE 24 SS	pin	evet	1 - 24	5
10197000	EPIC® H-BE 24 BS	dişi	evet	1 - 24	5
10196100	EPIC® H-BE 24 SS	pin	-	1 - 24	5
10197100	EPIC® H-BE 24 BS	dişi	-	1 - 24	5

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16