

EPIC® H-BE 32 Push-In bağlantı

Kolay montaj için standart iç kısım

Konnektör ek parçası, turuncu düğmeye basarak iletkenlerin kolayca çözülmesini ve yerleştirilmesini mümkün kılar. Örneğin plastik endüstrisinde kullanılabilir.

Bilgi

Push-in versiyon - hızlı ve kolay aletsiz bağlantı teknolojisi

Vidalı, sıkma, kafesli kelepçe ve Push-in versiyon, serbetçe birleştirilebilir

Çeşitli uygulamalar için çok fonksiyonlu iç kısım



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Montaj süresi



Sağlam



Isı dayanımı



Faydalar

Push-in iç kısımlarda yüksüklü kablo yerleştirmesinde herhangi bir alet olmadan emniyet ve zaman tasarrufu montaj imkanı
Turuncu düğmeye basarak kolayca telleri ayırma ve araya sokma imkanı

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 32 Push-In bağlantı

Push-in iç kısımlar için 2mm uçlu test soketi

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
EPIC® serisi H-BE yüksek gerilim ve akımlar ile çalışırken güvenilir bağlantı gerektiren uygulamalar için uygundur

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği

Plastik endüstrisi

Işık ve ses teknolojisi

Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı

Nominal gerilim (V):

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Nominal test gerilimi:

6 kV

Nominal akım (A):

IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A

Pollution degree:

3

Yanabilirlik:

UL94 V-0

Kontak direnci:

< 2 mOhm

Kontaklar:

Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf

Kontak sayısı:

32 + PE

Bağlantı yöntemleri:

Push-In bağlantı: 0.14 - 2.5mm²

Sıyırma uzunluğu (mm):

10

Malzeme:

PA poliamid

Mekanik kullanım sayısı:

500

Sertifikalar:

UL testi:
UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-BE 32 Push-In bağlantı

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Tel koruması	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
H-BE 32 Push-In bağlantı					
44423208	EPIC® H-BE 16 SP 17-32	pin	evet	17 - 32	5
44423209	EPIC® H-BE 16 BP 17-32	dişi	evet	17 - 32	5

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 32 Push-In bağlantı