

EPIC® H-BE 48 Kafesli kelepçe



Kolay montaj için standart iç kısım

Yaylı terminali olan, güvenilir, çok fonksiyonlu ek parça, dikdörtgen konnektörler için uygundur ve örneğin plastik endüstrisinde kullanılabilir.

Bilgi

Çeşitli uygulamalar için çok fonksiyonlu iç kısım

Vidalı, sıkma, kafesli kelepçe ve Push-in versiyon, serbetçe birleştirilebilir



M				F			
37	25	13	1	1	13	25	37
38	26	14	2	2	14	26	38
39	27	15	3	3	15	27	39
40	28	16	4	4	16	28	40
41	29	17	5	5	17	29	41
42	30	18	6	6	18	30	42
43	31	19	7	7	19	31	43
44	32	20	8	8	20	32	44
45	33	21	9	9	21	33	45
46	34	22	10	10	22	34	46
47	35	23	11	11	23	35	47
48	36	24	12	12	24	36	48



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Montaj süresi



Sağlam



Isı dayanımı

Faydalar

Vidalı, sıkmalı ve kafesli kelepçe sonlandırması olan standart iç kısımlar

EPIC® serisi H-BE yüksek gerilim ve akımlar ile çalışırken güvenilir bağlantı gerektiren uygulamalar için uygundur

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği

Işık ve ses teknolojisi

Plastik endüstrisi

EPIC® H-BE 48 Kafesli kelepçe

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Nominal test gerilimi:	6 kV
Nominal akım (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Pollution degree:	3
Kontak direnci:	1,5 - 4 mohm
Kontaklar:	Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı:	48 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Kafesli kelepçe ile sonlandırma: 0.5 - 2.5 mm ²
Sıyırma uzunluğu (mm):	7
Mekanik kullanım sayısı:	100
Sertifikalar:	UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-BE 48 Kafesli kelepçe

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Tel koruması	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
H-BE 48 kafesli kelepçe bağlantı					
10400500	EPIC® H-BE 24 SF 25-48	pin	evet	25 - 48	5
10401500	EPIC® H-BE 24 BF 25-48	dişi	evet	25 - 48	5

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16