

EPIC® H-BE 48 Sıkma bağlantı



Kolay montaj için standart iç kısım

Çok fonksiyonlu ek parça, yüksek gerilimler ve akım şiddetleri ile kullanılabilir, son derece güvenilirdir ve örneğin makine mühendisliği teknolojileri alanı için uygundur.

Bilgi

4 mm²'ye kadar bağlantı için

Vidalı, sıkma, kafesli kelepçe ve Push-in versiyon, serbetçe birleştirilebilir



M				F			
37	25	13	1	1	13	25	37
38	26	14	2	2	14	26	38
39	27	15	3	3	15	27	39
40	28	16	4	4	16	28	40
41	29	17	5	5	17	29	41
42	30	18	6	6	18	30	42
43	31	19	7	7	19	31	43
44	32	20	8	8	20	32	44
45	33	21	9	9	21	33	45
46	34	22	10	10	22	34	46
47	35	23	11	11	23	35	47
48	36	24	12	12	24	36	48



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Sağlam



Isı dayanımı

Faydalar

Vidalı, sıkmalı ve kafesli kelepçe sonlandırması olan standart iç kısımlar

EPIC® serisi H-BE yüksek gerilim ve akımlar ile çalışırken güvenilir bağlantı gerektiren uygulamalar için uygundur

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according to EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği

Plastik endüstrisi

Işık ve ses teknolojisi

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 48 Sıkma bağlantı

Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Nominal test gerilimi:	6 kV
Nominal akım (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontak direnci:	< 2 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf
Kontak sayısı:	48 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Klips sonlandırması: 0,14 - 4,0 mm ²
Malzeme:	PC, polikarbonat
Mekanik kullanım sayısı:	500
Sertifikalar:	UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C ilâ +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-BE 48 Sıkma bağlantı

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
10186202	EPIC® H-BE 24 SCM 25-48	pin	25 - 48	5
10187202	EPIC® H-BE 24 BCM 25-48	dişi	25 - 48	5

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16