

EPIC® H-BVE 6


Bu yüksek gerilim iç kısımları ek olarak 2 akım kesme kontağı ile donatılmıştır.

Çok kutuplu, yüksek gerilimli ek parça, iki anahtarlama kontağına sahiptir ve makine ile tesis yapımının yanı sıra makine mühendisliği teknolojileri alanında ideal çözümdür.

Bilgi

Yalıtımlı anahtar kontaklı çok kutuplu iç kısım

Yük altında bağlantı kesmek için anahtarlama işlemleri mümkündür



Isı dayanımı

Faydalar

Bu yüksek gerilim iç kısımları ek olarak 2 akım kesme kontağı ile donatılmıştır.

İlgili kablolama ile çalışan kontaklar ayrılmadan önce, geri kalmış anahtar kontakları güç beslemesini keser

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği

Fabrika mühendisliği

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı

Nominal gerilim (V):

IEC: 630 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Nominal test gerilimi:

6 kV

Nominal akım (A):

IEC: 16 A

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BVE 6

	UL: 16 A CSA: 16 A
Pollution degree:	3
Kontak direnci:	< 2 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı:	6 + 2 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Vidalı bağlantı: 0,5 - 2,5 mm ²
Sıyırma uzunluğu (mm):	8
Mekanik kullanım sayısı:	100
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-BVE 6

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Tel koruması	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
H-BVE 6 vidalı bağlantı					
10239010	H-BVE 6 SS	pin	evet	6 + 2	5
10240010	H-BVE 6 BS	dişi	evet	6 + 2	5
10239110	H-BVE 6 SS	pin	-	6 + 2	5
10240110	H-BVE 6 BS	dişi	-	6 + 2	5

EPIC® H-BVE 6