

## EPIC® H-D 15 zımbalı

Preslenmiş sıkıştırılmalı kontaklar için çok kutuplu kullanımlar


Delikli ve bükülmüş, sıkıştırılmış kontaklar için H-D ek parçası, kumanda sistemlerinde kullanım için ideal ve güvenilir seçenektir.

### Bilgi

Sıkma makinasıyla otomatik üretim için

Tekerlek üzerindeki kontaklarla işleme için uygun

Made in Europe



Alan gereksinimi



Sağlam

### Faydalar

H-D konektör serisinin iç kısımları çok sayıda kontağın gerekli olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır.

### Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi

Kontrol mühendisliği

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı

Nominal gerilim (V):

IEC: 250 V

UL: 250 V

Nominal test gerilimi:

2,5 kV

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® H-D 15 zımbalı**

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominal akım (A):        | IEC: 10 A<br>UL: 10 A                                                                     |
| Pollution degree:        | 3                                                                                         |
| Kontak direnci:          | < 2 mOhm                                                                                  |
| Kontaklar:               | Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf                                                      |
| Kontak sayısı:           | 15 + PE                                                                                   |
| Bağlantı yöntemleri:     | Sıkmalı bağlantı: 0,14 - 2,5 mm <sup>2</sup>                                              |
| Mekanik kullanım sayısı: | 100                                                                                       |
| Sertifikalar:            | Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437<br>UL testi:<br>UL Dosya Numarası:E75770 |
| Sıcaklık aralığı:        | -40°C to +100°C, kısa süre +125°C                                                         |

**Uyarı**

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® H-D 15 zımbalı**

| Ürün kodu | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Ürün tanımı | Çalışan kontak adeti | Adet / Paket |
|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
| 11255000  | H-D 15 SCG    | pin         | zımbalı     | 1 - 15               | 5            |
| 11256000  | H-D 15 BCG    | dişi        | zımbalı     | 1 - 15               | 5            |

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16