

EPIC® H-D 64 makineyle işlenmiş

Bükümlü sıkıştırılmalı kontaklar için çok kutuplu kullanımlar

Dikdörtgen konnektörler için ek parça, yüksek kontak sayısı gerektiren uygulamalarda kullanım için idealdir. Bunlar örneğin makine ve tesis yapımında görülür.

Bilgi

İşlenmiş kontaklar için, sıkma aleti ile hızlı proses
Made in Europe



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Alan gereksinimi



Sağlam

Faydalar

H-D konnektör serisinin iç kısımları çok sayıda kontak için gerekli olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır.

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Işık ve ses teknolojisi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı

Nominal gerilim (V):

IEC: 250 V

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-D 64 makineyle işlenmiş

	UL: 250 V
Nominal test gerilimi:	2,5 kV
Nominal akım (A):	IEC: 10 A UL: 10 A
Pollution degree:	3
Kontak direnci:	< 2 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf
Kontak sayısı:	64 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Sıkmalı bağlantı: 0,14 - 2,5 mm ²
Mekanik kullanım sayısı:	100
Sertifikalar:	UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-D 64 makineyle işlenmiş

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Ürün tanımı	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
11272000	H-D 64 SCM	pin	işlenmiş	1 - 64	10
11273000	H-D 64 BCM	dişi	işlenmiş	1 - 64	10