

EPIC® H-D 64 zımbalı

Preslenmiş sıkıştırılmalı kontaklar için çok kutuplu kullanımlar

64 delikli kontağı olan konektör ek parçası, aydınlatma ve ses sistemlerinde dikdörtgen konektörler için uygundur.

Bilgi

Sıkma makinasıyla otomatik üretim için

Tekerlek üzerindeki kontaklarla işleme için uygun

Made in Europe



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Alan gereksinimi



Sağlam

Faydalar

H-D konektör serisinin iç kısımları çok sayıda kontağın gerekli olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır.

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Işık ve ses teknolojisi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı

Nominal gerilim (V):

IEC: 250 V

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-D 64 zımbalı

Nominal test gerilimi:	UL: 250 V 2,5 kV
Nominal akım (A):	IEC: 10 A UL: 10 A
Pollution degree:	3
Kontak direnci:	< 2 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf
Kontak sayısı:	64 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Sıkmalı bağlantı: 0,14 - 2,5 mm ²
Mekanik kullanım sayısı:	100
Sertifikalar:	UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-D 64 zımbalı

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Ürün tanımı	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
11270000	H-D 64 SCG	pin	zımbalı	1 - 64	5
11271000	H-D 64 BCG	dişi	zımbalı	1 - 64	5