

EPIC® H-D 7 zımbalı

Preslenmiş sıkıştırılmalı kontaklar için çok kutuplu kullanımlar



Yer tasarrufu sağlayan, sıkıştırılmış kontaklı, kompakt standart ek parça -40 ile +100 derece arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir ve kısa süreliğine +125 dereceye kadar dayanıklıdır.

Bilgi

Sıkma makinesiyle otomatik üretim için

Tekerlek üzerindeki kontaklarla işleme için uygun

Made in Europe



Alan gereksinimi



Sağlam

Faydalar

Küçük, yüksek performanslı konektör

Yüksek performanslı sıkımalık kontaklar

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi

Kontrol mühendisliği

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı

Nominal gerilim (V):

IEC: 24 V (AC)/60 V (DC) metal muhafaza; 250 V termoplastik muhafaza;

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-D 7 zımbalı

Nominal test gerilimi:	UL: 250 V 2,5 kV
Nominal akım (A):	IEC: 10 A UL: 10 A
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontak direnci:	< 2 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf
Kontak sayısı:	7 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Sıkmalı bağlantı: 0,14 - 2,5 mm ²
Malzeme:	PBT polyester
Mekanik kullanım sayısı:	100
Sertifikalar:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-D 7 zımbalı

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Ürün tanımı	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
11250000	H-D 7 SCG	pin	zımbalı	1 - 7	10
11251000	H-D 7 BCG	dişi	zımbalı	1 - 7	10