

EPIC® H-Q 5 PE vida bağlantısı

5 krimp kontaklı ve vida bağlantısına sahip koruyucu iletkenli konnektör ek parçası

Kompakt, 5 kutuplu dikdörtgen konnektör ek parçası, 30 A'ya kadar güçlü, vidalı PE kontaklı.

Bilgi

Kompakt, güçlü standart iç kısım

Az yer kaplayan, sıkmalı kontak

Made in Germany



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Yiyecek & İçecek



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Rüzgar Enerjisi



Dış kullanım için uygun



Alev geciktirici

Faydalar

5 güç kontağının kompakt düzeni sayesinde 30 A'ya kadar güçlü.

Sıkma bağlantı titreşime karşı dayanıklı bir bağlantı oluşturur, kontak ile hat arasında maksimum kontaklama güvenliği sağlar ve otomasyonlu hazırlama için uygundur.

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 5 PE vida bağlantısı

Koruyucu iletken (PE) iki şekilde bağlanabilir: "PE-S" varyantı bir PE vidalı kontak ile, "PE-C" varyantı bir PE sımalı kontak ile kullanılabilir.

Piyasa standardına sahip fiş konnektörlerle takılabilir.

0,14 – 4,0 mm² iletken kesitleri için uygundur.

Uygulama alanı

Çeşitli uygulamalarda cihazların ve makinelerin enerji beslemesi bağlantısı için.

Kumanda panosu dahilindeki kablo bağlantıları için uygundur.

Birden çok EPIC® dikdörtgen konnektör muhafazası ile kullanmak üzere.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V):	400 V
Nominal test gerilimi:	6 kV
Nominal akım (A):	30 A
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontak direnci:	< 2 mOhm
Kontak sayısı:	5 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Klips sonlandırması: 0,14 - 4,0 mm ² Vidalı bağlantı PE: 0,25 mm ² ... 4,0 mm ²
Malzeme:	Polyamid
Mekanik kullanım sayısı:	500
VDE-testi yapılmış:	UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +120 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-Q 5 PE vida bağlantısı

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
Koruyucu iletken vida bağlantısı ile EPIC® H-Q 5				
10431600	EPIC H-Q 5 SCM PE-S	pin	5	10
10432600	EPIC H-Q 5 BCM PE-S	dişi	5	10

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-Q 5 PE vida bağlantısı