


EPIC® K 4/2

İç kısım güç ve kontrol kombinasyonu

Kombine ek parça, güç ve kumanda için uygundur ve örneğin yenilenebilir enerji alanında ve kumanda sistemlerinde kullanılabilir.

Bilgi

İç kısım güç ve kontrol kombinasyonu



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi



Isı dayanımı

Faydalar

Tek bir konnektör elemanında güç ve kontrol
En iyi kombinasyon ÖLFLEX®SERVO

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Kontrol mühendisliği
Yenilenebilir enerji

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için
kontak elemanı

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® K 4/2

Nominal gerilim (V):	830 V Güç 400 V Control
Nominal test gerilimi:	8 kV
Nominal akım (A):	80 A Güç 16 A Kontrol
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontak direnci:	< 5 mOhm
Kontak sayısı:	4 + 2 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Vida bağlantısı: 1,5 - 16,0 mm ² (Power kontağı) Vida bağlantısı: 0,5 - 2,5 mm ² (Control kontağı)
Sıyırma uzunluğu (mm):	16 mm (Power) 6 mm (Control)
Malzeme:	PC, polikarbonat
Mekanik kullanım sayısı:	500
Sertifikalar:	UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C ilâ +125°C

Uyarı

16mm²'lik iletken ile topraklama bağlantısı sadece önerilen yuvarlak kablo pabucu ile olabilir 44424029
Konnektör iç kısımları uygun dış muhafazalarla kullanılmalıdır
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
Örgülü iletkenlerin bağlantısını yapmak için iletken uç kovani kullanılmalıdır.

EPIC® K 4/2

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
EPIC®K 4/2 vidalı bağlantı				
44424043	EPIC® K 4/2 SS	pin	4 + 2 + PE	10
44424044	EPIC® K 4/2 BS	dişi	4 + 2 + PE	10

EPIC® K 4/2