

## EPIC® H-Q 5 PE koruyucu iletken kantağı

EPIC® H-Q 5 ve H-Q 7 serisi için koruyucu iletken kantaqları

EPIC® H-Q 5 ve EPIC® H-Q 7 dikdörtgen konnektör ek parçaları için sıkılabilir ve bu sayede titreşime karşı dayanıklı PE koruyucu iletken kantağı.

### Bilgi

EPIC® H-Q 5 ve EPIC® H-Q 7 ek parçaları için sıkılabilir koruyucu iletken kantağı.



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Yiyecek & İçecek



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Rüzgar Enerjisi



Dış kullanım için uygun



Optimum destek elemanı



Sağlam

### Uygulama alanı

EPIC® H-Q 5 ve EPIC® H-Q 7 dikdörtgen konnektör parçaları ile kullanmak için.

Son durum (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-Q 5 PE koruyucu iletken kantağı

### Ürün özellikleri

Sıkma bağlantı titreşime karşı dayanıklı bir bağlantı oluşturur, kontak ile hat arasında maksimum kontaklama güvenliği sağlar ve otomasyonlu hazırlama için uygundur.

Yüksek elektrik iletkenliğinin yanı sıra ısı iletkenliği için ilk çalıştırma korumalı gümüş kaplama.

Maks. 4,0 mm<sup>2</sup> iletken kesitleri için uygundur.

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000796

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kantağı

Kontak direnci:

< 2 mOhm

Bağlantı yöntemleri:

Sıkma bağlantı: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 4,0 mm<sup>2</sup>

Malzeme:

Gümüş kaplamalı pirinç CuZn / Ag

Mekanik kullanım sayısı:

500

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® H-Q 5 PE koruyucu iletken kontağı**

| Ürün kodu                                            | Ürünün tanımı                                       | Versiyon | mm <sup>2</sup> cinsinden kesit (min.) | mm <sup>2</sup> cinsinden kesit (maks.) | Sıyırma uzunluğu (mm) | Adet / Paket |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|
| EPIC® H-Q 5 PE koruyucu iletken sıkma kontağı pimi   |                                                     |          |                                        |                                         |                       |              |
| 10431605                                             | EPIC® H-Q 5 PE SCEM<br>0,75 ... 1,0 mm <sup>2</sup> | pin      | 0,75                                   | 1                                       | 7.4                   | 10           |
| 10431615                                             | EPIC® H-Q 5 PE SCEM<br>1,5 mm <sup>2</sup>          | pin      | 1,5                                    | 1,5                                     | 7.4                   | 10           |
| 10431625                                             | EPIC® H-Q 5 PE SCEM<br>2,5 mm <sup>2</sup>          | pin      | 2,5                                    | 2,5                                     | 7.4                   | 10           |
| 10431640                                             | EPIC® H-Q 5 PE SCEM<br>4,0 mm <sup>2</sup>          | pin      | 4                                      | 4                                       | 7.4                   | 10           |
| EPIC® H-Q 5 PE koruyucu iletken sıkma kontağı kovanı |                                                     |          |                                        |                                         |                       |              |
| 10432605                                             | EPIC® H-Q 5 PE BCEM<br>0,75 ... 1,0 mm <sup>2</sup> | soket    | 0,75                                   | 1                                       | 7.4                   | 10           |
| 10432615                                             | EPIC® H-Q 5 PE BCEM<br>1,5 mm <sup>2</sup>          | soket    | 1,5                                    | 1,5                                     | 7.4                   | 10           |
| 10432625                                             | EPIC® H-Q 5 PE SCEM<br>2,5 mm <sup>2</sup>          | soket    | 2,5                                    | 2,5                                     | 7.4                   | 10           |
| 10432640                                             | EPIC® H-Q 5 PE BCEM<br>4,0 mm <sup>2</sup>          | soket    | 4                                      | 4                                       | 7.4                   | 10           |

Son durum (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16

**EPIC® H-Q 5 PE koruyucu iletken kontağı**