

EPIC® makara üzerinde H-D 1,6 zımbalı kontaklar

EPIC® dikdörtgen konektörlerin iç kısımları ve modülleri için

Halkadaki delikli kontaklar, sıyrılmış izolasyonların çeşitli iletken enine kesitleri ve uzunlukları için değişken varyantlar olarak sunulur.

Bilgi

Yüksek kalite altın veya gümüş kaplama kontak çeşitleri

Sıkma makinasıyla otomatik üretim için

Damar ve yalıtım sıkıştırılmalı iki sıkıştırma alanı



Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000796

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® makara üzerinde H-D 1,6 zımbalı kontaklar

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	İletken kesiti (mm ²)	Yüzey	Sıyırma uzunluğu (mm)	Not	Adet / Paket
Kontaklar							
11240700	H-D SCBG AG 0.14-0.5 200 LI	pin	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 makara (PU) = 200 kontak	1
11230700	H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI	dişi	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 makara (PU) = 200 kontak	1
11240400	H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 LI	pin	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 makara (PU) = 2.000 kontak	1
11230400	H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 LI	dişi	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 makara (PU) = 2.000 kontak	1
11240000	H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 RE	pin	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 makara (PU) = 2.000 kontak	1
11230000	H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 RE	dişi	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 makara (PU) = 2.000 kontak	1
11240500	H-D SCBG AU 0.14-0.5 2000 LI	pin	0.14 - 0.5	Au	3,0	1 makara (PU) = 2.000 kontak	1
11230500	H-D BCBG AU 0.14-0.5 2000 LI	dişi	0.14 - 0.5	Au	3,0	1 makara (PU) = 2.000 kontak	1
11220700	H-D SCBG AG 0.5-1.5 200 LI	pin	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 makara (PU) = 200 kontak	1
11235700	H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI	dişi	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 makara (PU) = 200 kontak	1
11226000	H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 LI	pin	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 makara (PU) = 2.000 kontak	1
11226500	H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 LI	dişi	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 makara (PU) = 2.000 kontak	1
11220000	H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 RE	pin	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 makara (PU) = 2.000 kontak	1
11235000	H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 RE	dişi	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 makara (PU) = 2.000 kontak	1
11220100	H-D SCBG AU 0.5-1.5 2000 RE	pin	0.5 - 1.5	Au	4,0	1 makara (PU) = 2.000 kontak	1
11235200	H-D BCBG AG 0,5-1,5 200 LI	dişi	0.5 - 1.5	Au	4,0	1 makara (PU) = 2.000 kontak	1
11223000	H-D SCBG AG 1.5-2.5 100 LI	pin	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 makara (PU) = 100 kontak	1
11228000	H-D BCBG AG 1.5-2.5 100 LI	dişi	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 makara (PU) = 100 kontak	1
11222700	H-D SCBG AG 1.5-2.5 2000 LI	pin	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 makara (PU) = 2.000 kontak	1

EPIC® makara üzerinde H-D 1,6 zımbalı kontaklar

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	İletken kesiti (mm ²)	Yüzey	Sıyırma uzunluğu (mm)	Not	Adet / Paket
11227700	H-D BCBG AG 1.5-2.5 2000 LI	dişi	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 makara (PU) = 2.000 kontak	1

EPIC® makara üzerinde H-D 1,6 zımbalı kontaklar