

EPIC® MC Koaksiyel Kontaklar

EPIC® dikdörtgen konnektörlerin iç kısımları ve modülleri için

Harici iletken ve koaksiyel kablonun harici yakası, lehimleme yoluyla kontağa bağlanmıştır.

Bilgi

50 ve 75 ohm kontaklar arası seçim

Bütün kontaklar yüksek kalite altın kaplıdır



Ürün özellikleri

Lehimli bağlantı: KOAKSİYEL kablounun iç iletkeni ve dış teli lehimle bağlanır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000796

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® MC Koaksiyel Kontaktlar

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Yüzey	Kablo tipi için	Adet / Paket
Lehimli bağlantı					
44429018	EPIC® MC SLEM 50Ohm RG58CU	pin	Au	RG 58 CU	10
44429017	EPIC® MC BLEM 50Ohm RG58CU	dişi	Au	RG 58 CU	10
44429020	EPIC® MC SLEM 75Ohm RG180BU	pin	Au	RG 180 BU	10
44429019	EPIC® MC BLEM 75Ohm RG180BU	dişi	Au	RG 180 BU	10
44429022	EPIC® MC SLEM 75Ohm RG187AU	pin	Au	RG 187 AU	10
44429021	EPIC® MC BLEM 75Ohm RG187AU	dişi	Au	RG 187 AU	10
Lehimli/sıkmalı bağlantı					
11214200	MC SLEM KOAKSİYEL pin	pin	Au	RG 58	1
11219200	MC BLEM KOAKSİYEL DİŞİ	dişi	Au	RG 58	1

EPIC® MC Koaksiyel Kontaklar

