


## Güç modülü: HC2

Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.

Yüksek akım modül, modüler bir yuvada yüksek bir akım şiddeti sağlar ve çok sayıda fonksiyonu bir araya getirir. Robotik ve kumanda sistemleri için uygundur.

### Bilgi

Sadece bir modül yuvası ile yüksek akım



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi

### Faydalar

Yüksek akım aktarımı

Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

### Uygulama alanı

Endüstriyel makineler ve fabrika mühendisliği

Robot endüstrisi

Kontrol mühendisliği

Yenilenebilir enerji

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Nominal gerilim (V):

1000

Nominal test gerilimi:

8 kV

Son durum (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## Güç modülü: HC2

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Nominal akım (A):        | 65                                     |
| Pollution degree:        | 3                                      |
| Kontak sayısı:           | 2                                      |
| Bağlantı yöntemleri:     | Sıkmalı bağlantı: 16,0 mm <sup>2</sup> |
| Malzeme:                 | PA6                                    |
| Mekanik kullanım sayısı: | 500                                    |
| Sıcaklık aralığı:        | -40 °C ilâ +125 °C                     |

### Uyarı

16mm<sup>2</sup> 'lik iletken ile topraklama bağlantısı sadece önerilen yuvarlak kablo pabucu ile olabilir 44424029  
Konnektör iç kısımları uygun dış muhafazalarla kullanılmalıdır  
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## Güç modülü: HC2

| Ürün kodu       | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Slots | Adet / Paket |
|-----------------|---------------|-------------|-------|--------------|
| Güç modülü: HC2 |               |             |       |              |
| 44424012        | EPIC® MCS HC2 | pin         | 1     | 10           |
| 44424013        | EPIC® MCB HC2 | dişi        | 1     | 10           |

**Güç modülü: HC2**