


EPIC® MH 24 Çoklu çerçeve

Bir fiş konektöründe istenen kombinasyonun yapılması sayesinde yüksek esneklik

Bilgi

Modüler fiş konektör sistemi, piyasa standardına takılabilir
Modüller için çerçeve sistemi



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Solar enerji



Rüzgar Enerjisi



Montaj süresi

Faydalar

Kendine ait ve yabancı modüllerin takılması için çoklu çerçeve

EPIC® MH Sistemi piyasa standardına takılabilir

Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
1mm² ila 6mm² arasında PE bağlantısı, iletken uç kovanlı, 10mm² adaptörle

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği

Robot endüstrisi

Fabrika mühendisliği

Yenilenebilir enerji

Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

EPIC® MH 24 Çoklu çerçeve

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Malzeme:

Çinko döküm

Mekanik kullanım sayısı:

500

Sıcaklık aralığı:

-40 °C

+125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® MH 24 Çoklu Çerçeve

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Slots	Adet / Paket
44423240	EPIC® MHS 24 R (A, B, C, D, E, F)	pin	6	10
44423241	EPIC® MHB 24 R (a, b, c, d, e, f)	dişi	6	10

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16