

EPIC® MH 2 40A

Bir fiş konnektöründe modüllerin istenen kombinasyonu sayesinde yüksek esneklik

EPIC® MH modüler sistem için 2 kutuplu dikdörtgen konnektör ek parçası, 40 A'ya kadar güçlü, demiryolu uygulamaları için de uygun

Bilgi

Power modülü, 2 kutuplu, kompakt enerji aktarımı için

Modüler fiş konnektör sistemi, piyasa standardına takılabilir



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Yiyecek & İçecek



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Rüzgar Enerjisi



Alev geciktirici

Faydalar

40 A'ya kadar güç beslemesi ve 1000 V'ye kadar gerilimler için 2 güç kontağına sahip modül.

Modüler olarak donatılmış konnektörler piyasa standardına sahip konnektörlerine takılabilir.

Sıkma bağlantı titreşime karşı dayanıklı bir bağlantı oluşturur, kontak ile hat arasında maksimum kontaklama güvenliği sağlar ve otomasyonlu hazırlama için uygundur.

Farklı iletken kesitleri için farklı sıkma kontakları mevcuttur.

Sabit EPIC® MH çoklu çerçeveye kolayca bir geçme sesiyle oturur. Katlanır çerçevelere ve kaydırma çerçevelerine kıyasla çok daha kolay montaj.

Uygulama alanı

Modüler konnektör ek parçası üretimi için.

Birden çok EPIC® dikdörtgen konnektör muhafazası ile kullanmak üzere.

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 2 40A

Raylı araçlarda standartlara uygun olarak kullanılabilir (DIN EN 45545-2:2016-02 uyarınca yangın davranışı testi, gereksinim R22 ve R23, tehlike kademesi HL1, HL2 ve HL3).

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Modüler konektör
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V):	1000 V AC/DC
Nominal test gerilimi:	8 kV
Nominal akım (A):	40
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontak direnci:	< 5 mOhm
Kontak sayısı:	2
Bağlantı yöntemleri:	Klips sonlandırması: 1,5 - 10 mm ²
Malzeme:	Polyamid, cam elyafı takviyeli
Mekanik kullanım sayısı:	500
VDE-testi yapılmış:	UL: hazırlık aşamasındadır
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® MH 2 40A

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Çalışan kontak adeti	Slots
44423364	EPIC® MHS 2 40A CM	pin	2	1
44423365	EPIC® MHB 2 40A CM	dişi	2	1

EPIC® MH 2 40A

