

## EPIC® MH 36


Bir fiş konektöründe istenen kombinasyonun yapılması sayesinde yüksek esneklik

Bir fiş konektöründe modüllerin istenen kombinasyonu sayesinde yüksek esneklik

### Bilgi

Modüler fiş konektör sistemi, piyasa standardına takılabilir

Minimum alanda 36 kontak için çift modül



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Rüzgar Enerjisi



Alev geciktirici



Voltaj

### Faydalar

Minimum alanda 36 kontak için çift modül

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

EPIC® MH Sistemi piyasa standardına takılabilir

Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

### Uygulama alanı

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® MH 36

Makine Mühendisliği  
Robot endüstrisi  
Fabrika mühendisliği  
Yenilenebilir enerji  
Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

### Teknik Veri

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınıflandırma ETIM 5:    | ETIM 5.0 Class-ID: EC002641<br>ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konektör (endüstriyel konektör)         |
| Sınıflandırma ETIM 6:    | ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641<br>ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör) |
| Nominal gerilim (V):     | 250 V                                                                                                |
| Nominal test gerilimi:   | 4 kV                                                                                                 |
| Nominal akım (A):        | 10 A                                                                                                 |
| Pollution degree:        | 3                                                                                                    |
| Yanabilirlik:            | UL94 V-0                                                                                             |
| Kontak direnci:          | < 5 mOhm                                                                                             |
| Kontak sayısı:           | 36                                                                                                   |
| Bağlantı yöntemleri:     | Sıkmalı bağlantı: 0,14 - 2,5 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Malzeme:                 | Polyamid, cam elyafı takviyeli                                                                       |
| Mekanik kullanım sayısı: | 500                                                                                                  |
| Sertifikalar:            | UL testi:<br>UL Dosya Numarası:E75770                                                                |
| Sıcaklık aralığı:        | -40 °C ila +125 °C                                                                                   |

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® MH 36**

| Ürün kodu | Ürünün tanımı   | Kontak tipi | Çalışan kontak adeti | Slots | Adet / Paket |
|-----------|-----------------|-------------|----------------------|-------|--------------|
| 44423266  | EPIC® MHS 36 CM | pin         | 36                   | 2     | 10           |
| 44423267  | EPIC® MHB 36 CM | dişi        | 36                   | 2     | 10           |