

EPIC® MH 4,0mm Terminaller

Bir fiş konektöründe istenen kombinasyonun yapılması sayesinde yüksek esneklik

Makina tip EPIC® MH 4.0 kontaklar, büyük akımların güvenli aktarımı için uygundur. Gümüş kaplama, düşük geçiş dirençleri ve böylece daha az kayıp ve azısı oluşumu sağlar.

Bilgi

Büyük akımları güvenli aktarmak için 4mm çaplı yüksek kaliteli kontak



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Rüzgar Enerjisi



Sağlam

Faydalar

Büyük akımları güvenli aktarmak için 4mm çaplı yüksek kaliteli kontak

1,5mm² ila 10mm² kesitler için mevcuttur

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Uygun aletlerle hızlı ve kolay bir şekilde iyi kontaklamalar oluşturulur

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği

Robot endüstrisi

Fabrika mühendisliği

Yenilenebilir enerji

Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 4,0mm Terminaller

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konektörler için kontaklar ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000796 ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı
Kontak direnci:	< 5 mOhm
Bağlantı yöntemleri:	Klips sonlandırması: 1,5 - 10 mm ²
Sıyırma uzunluğu (mm):	10
Mekanik kullanım sayısı:	500

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® MH 4,0mm Terminaller

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Bağlantı kesiti (mm ²)	Adet / Paket
44423250	EPIC® MH SCEM AG 1.5sqmm D=4.0	pin	1,5	100
44423255	EPIC® MH BCEM AG 1.5sqmm D=4.0	dişi	1,5	100
44423251	EPIC® MH SCEM AG 2.5sqmm D=4.0	pin	2,5	100
44423256	EPIC® MH BCEM AG 2.5sqmm D=4.0	dişi	2,5	100
44423252	EPIC® MH SCEM AG 4sqmm D=4.0	pin	4	100
44423257	EPIC® MH BCEM AG 4sqmm D=4.0	dişi	4	100
44423253	EPIC® MH SCEM AG 6sqmm D=4.0	pin	6	100
44423258	EPIC® MH BCEM AG 6sqmm D=4.0	dişi	6	100
44423254	EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=4.0	pin	10	100
44423259	EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=4.0	dişi	10	100