


EPIC® TB-H-BE 24

Kontrol panolarında uygun ve net kablolama yapmak için. Panel montajlı taban muhafazalarında montaj için.

Standart ek parça, H-BE pim ek parçaları ile mahfazalara bağlanabilir ve kumanda dolaplarında, makine ve tesis yapımında kullanım için uygundur.

Bilgi

Kontrol kabinleri için fiş bağlantısı



M	F
13 ● ● 1	1 ● ● 13
14 ● ● 2	2 ● ● 14
15 ● ● 3	3 ● ● 15
16 ● ● 4	4 ● ● 16
17 ● ● 5	5 ● ● 17
18 ● ● 6	6 ● ● 18
19 ● ● 7	7 ● ● 19
20 ● ● 8	8 ● ● 20
21 ● ● 9	9 ● ● 21
22 ● ● 10	10 ● ● 22
23 ● ● 11	11 ● ● 23
24 ● ● 12	12 ● ● 24



Faydalar

Şalter dolapları ile kullanmak için standart H-BE iç kısımlar

Kapaklarda H-BE pin iç kısımlı muhafazalara takılabilir

Yan tarafta sabitleme = "sol" bir kontrol panosunun sol duvarına terminal adaptörü monte ederken, PE bağlantısı ve "1" pininin "üst" tarafta olduğu anlamına gelir

Uygulama alanı

Kontrol kabini üretimi

Fabrika mühendisliği

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı

Nominal gerilim (V):

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Nominal test gerilimi:

6 kV

Nominal akım (A):

IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Pollution degree:

3

Kontaklar:

Bakır alaşımli sert gümüş kılıf

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® TB-H-BE 24

Kontak sayısı:	24 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Vidalı bağlantı: 0.5 - 4.0 mm ²
Sıyırma uzunluğu (mm):	13
Mekanik kullanım sayısı:	200
VDE-testi yapılmış:	UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® TB-H-BE 24

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Yan tarafta sabitleme	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
24-pinli terminal adaptörü					
70317100	TB-H-BE 24 BRE	dişi	sağ	1 - 24	10
70316100	TB-H-BE 24 BLI	dişi	sol	1 - 24	10

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® TB-H-BE 24