




## EPIC® ULTRA H-B 10 TS QB

EMC versiyonlu olarak sağlam ve güvenilir endüstriyel konektör muhafazası

Elektromanyetik uyum korumalı, korozyona dirençli EPIC® dikdörtgen konektör kapağı H-B 6

### Bilgi

EMC koruması  
Korozyona dayanıklı  
Made in Germany



Kimyasallara dayanıklı



Geniş sıkma aralığı



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Alan gereksinimi



Sağlam



Entegre SKINTOP® kablo rakoru



Standart kılıf üniteli konnektör

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® ULTRA H-B 10 TS QB



Parazit sinyalleri



Su geçirmez

### Faydalar

En uygun, düşük dirençli 360° ekranlı

Yüksek korozyon dayanımı ve çevresel etkilere karşı yüksek koruma sayesinde üniversal olarak kullanılabilir.

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Herhangi bir başka karşılaştırılabilir sistemden daha hızlı

Yüksek mekanik dayanım

### Uygulama alanı

EMC bakımından hassas ortamlarda

Sabit ve esnek uygulamalar için (örneğin makine imalatı, rüzgâr türbinleri)

İnşaat makinesi

Elektrik motoru üretimi

### Ürün özellikleri

FIRÇA kablo ekranı teması ile gelen FIRÇA ilaveli muhafazalar

Standart mahfazalara takılabilir

DIN EN 6988 uyarınca korozyona dayanıklı

Çevrimsel tuz spreyine karşı dayanıklılık IEC 68-2-52 uyarınca test edilmiştir, şiddet seviyesi 2

DIN EN ISO 9227 uyarınca tuzlu sprej testi, NSS yöntemi, test süresi 480 saat

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: nikel kılıflı çinko döküm kalıp

Kol ve cıvatalar: paslanmaz çelik

Conta: NBR

Kablo rakoru

Gövde: nikel kılıf piring

İç kısım: PA

Conta: özel elastomer

Koruma sınıfı:

IP 68

NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +100 °C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® ULTRA H-B 10 TS QB**

| Ürün kodu                                                                | Ürünün tanımı                     | Sıkıştırma bölgesi, mm cinsinden | Örgü üzerinde minimum çap (mm) | Adet / Paket |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 70250211                                                                 | ULTRA H-B 10 TS QB 11-21          | 11 - 21                          | -                              | 1            |
| 70250212                                                                 | ULTRA H-B 10 TS QB 11-21<br>BRUSH | 11 - 21                          | 6                              | 1            |
| H-B muhafaza: üst kısım (yandan kablo giriqli, çift kelepçe için pimler) |                                   |                                  |                                |              |
| 70250210                                                                 | ULTRA H-B 10 TS QB 7-15           | 7.0 - 15.0                       | -                              | 1            |

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16