

EPIC® M17 Kontaklar

Kontaklar, aletler, dairesel konektörler için aksesuarlar

M17 yuvarlak konektör serisi için EPIC® M17 kontaklar

Bilgi

Made in Germany



Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konektörler için kontaklar

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000796

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® M17 Kontaklar

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Versiyon	Adet / Paket
0,6mm kontaklar, kovan, sıkıştırma			
44423125	M17 BCM 0,6mm 0,06-0,25	0,06-0,25mm ²	10
44423126	M17 BCM 0,6mm 0,14-0,34	0,14-0,34mm ²	10
44423127	M17 BCM 0,6mm 0,34-0,5	0,34-0,5mm ²	10
1mm kontaklar, kovan, sıkıştırma			
44423122	M17 BCM 1mm 0,06-0,25	0,06-0,25mm ²	10
44423123	M17 BCM 1mm 0,34-0,5	0,34-0,5mm ²	10
44423124	M17 BCM 1mm 0,5-1,0	0,5-1,0mm ²	10
2mm kontaklar, kovan, sıkıştırma			
44423120	M17 BCM 2mm 0,25-1,0	0,25-1,0mm ²	10
44423121	M17 BCM 2mm 1,0-2,5	1,0-2,5mm ²	10
0,6mm kontaklar, pim, sıkıştırma			
44423133	M17 SCM 0,6mm 0,06-0,25	0,06-0,25mm ²	10
44423134	M17 SCM 0,6mm 0,14-0,34	0,14-0,34mm ²	10
44423135	M17 SCM 0,6mm 0,34-0,5	0,34-0,5mm ²	10
1mm kontaklar, pim, sıkıştırma			
44423130	M17 SCM 1mm 0,06-0,25	0,06-0,25mm ²	10
44423131	M17 SCM 1mm 0,34-0,5	0,34-0,5mm ²	10
44423132	M17 SCM 1mm 0,5-1,0	-	10
2mm kontaklar, pim, sıkıştırma			
44423128	M17 SCM 2mm 0,25-1,0	0,25-1,0mm ²	10
44423129	M17 SCM 2mm 1,0-2,5	1,0-2,5mm ²	10