



EPIC® POWER LS1 A1

Servo motorlar ve güç kaynakları için dairesel konektörler

Ön duvar montajı için EPIC® LS1 güç konektörü panel tabanı

Bilgi

Made in Germany



-  Mekanik ve tesisat mühendisliği
-  Rüzgar Enerjisi
-  Kimyasallara dayanıklı
-  Korozyona dayanıklı
-  Maksimum vibrasyon koruması
-  Mekanik dayanım
-  Montaj süresi
-  Alan gereksinimi
-  Sağlam

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 A1



Parazit sinyalleri



Su geçirmez



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

En küçük montaj alanında yüksek güç, Elektrik motorları için en uygun çözüm

EMC - Optimum dizayn

Yüksek koruma sınıfı sayesinde saha ortamında güvenli kullanım

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Servo sürücüler ve servo düzenekleri

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konektör (endüstriyel konektör)
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V):	630 V (2 mm kontaklar) 250 V (1 mm kontaklar)
Nominal test gerilimi:	6 kV (2 mm kontaklar) 4 kV (1 mm kontaklar)
Nominal akım (A):	26A/3+PE+4, 25A/5+PE (2mm kontaklar) 7 A (1 mm kontaklar)
Pollution degree:	3
Kontak direnci:	< 4 mOhm
Kontaklar:	Altın kılıf piring
Kontak sayısı:	3+PE+4(2mm/1mm) 5+PE(2mm)
Bağlantı yöntemleri:	Sıkma sonlandırma: 0,5 - 2,5 mm ² (2 mm kontaklar) Sıkma sonlandırma: 0,14 - 1,0 mm ² (1 mm kontaklar)
Malzeme:	Muhafaza: nikel kılıflı çinko döküm kalıp, nikel kılıflı piring İç kısım: PA, Conta: FPM
Koruma sınıfı:	IP68 (10h/1m)
Mekanik kullanım sayısı:	500
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no. B25 UL Dosya Numarası: E249137
Sıcaklık aralığı:	-25°C up to +125°C

Uyarı

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 A1

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® POWER LS1 A1

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontaklar dahildir	Sıkıştırma bölgesi, mm cinsinden	Sabitleme tipi	pin konfigürasyonu	Adet / Paket
Tip LS1 A1, önden duvar montajlı, 6-pimli, pin kontaklar için						
76003000	LS1 A1	6	-	Ø 2,7 mm (4x)	5+PE	5
76003510	LS1 A1	-	-	Ø 2,7 mm (4x)	5+PE	20
Tip LS1 A1, önden duvar montajlı, 8-pimli, pin kontaklar için						
76004000	LS1 A1	8	-	Ø 2,7 mm (4x)	3+PE+4	5
76004510	LS1 A1	-	-	Ø 2,7 mm (4x)	3+PE+4	20

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16