

EPIC® M12L/K Terminaller

EPIC® POWER M12L ve M12K güç konnektörleri için çoklu giriş ve iletken kesit işaretlemesine sahip kontaklar

Kontak eşittir kontak değil! Minyatürleştirilmiş güç konnektörlerimizin EPIC® POWER M12L ve M12 K hizmetini düzgün bir şekilde yapabilmesi için konnektörlerde maksimum kontak oluşturan ve geçiş dirençlerini düşük tutan uzun ömürlü kontaklar gereklidir. İşte burada!

Bilgi

Made in Germany



Faydalar

Çoklu yarık sayesinde geliştirilmiş kontaklama ile.
Maksimum iletken kesiti, net olarak işaretlenmesi yanlış donatmayı önler.
Düşük geçiş direnci ve ürünün uzun kullanım ömrü için korozyona dayanıklı altın kaplamalı.
Maks. 2,5 mm² iletken kesitleri için uygundur.

Uygulama alanı

EPIC® POWER M12L ve M12K yuvarlak konnektörler ile kullanım için.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000796

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

Bağlantı yöntemleri:

0,75mm² - 2,5mm²

Malzeme:

altın kaplama piring CuZn / Au

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® M12L/K Terminaller

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Adet / Paket
44423183	-	10
44423189	-	100
44423186	-	100
44423191	-	100
44423188	-	100
44423412	Lehimli bağlantı	100
44423414	Lehimli bağlantı	100

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® M12L/K Terminaller