

EPIC® POWER M12K F6

Çeşitli uygulamalarda cihazların ve makinelerin enerji beslemesi bağlantısı için.

Bakım işlemleri anında tamamlanır: Krimp veya isteğe bağlı lehim bağlantısı sayesinde son derece küçük ve güçlü M12 güç konnektörünün değiştirilmesi hızlı bir şekilde tamamlanır. K kodlu konnektör, özellikle 7,5 kW'a kadar trifaze motorların bağlantısı ve genel güç beslemesi için uygundur.



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Maksimum vibrasyon koruması



Alan gereksinimi



Parazit sinyalleri

Faydalar

A4 montaj muhafazası veya D6 kaplin fişi ile kullanım için F6 kablo soketi.

En dar mekan koşulları için son derece yer tasarrufu sağlayan boyutuna rağmen 12 A'ya kadar güçlü.

Mekanik K kodlu temas yüzeyi kontra konnektörler ile yanlış eşleşmeyi önler.

0,75 – 2,50 mm² iletken kesitleri için uygundur.

Takılı durumda IP 65, IP 67 ve IP 69 koruma sınıfına ulaşılabilir.

Uygulama alanı

7,5 kW'a kadar trifaze motorların bağlantısı için.

Çeşitli uygulamalarda cihazların ve makinelerin enerji beslemesi bağlantısı için.

Özellikle elektromanyetik uyumluluğun (EMU) talep edildiği ortamlar için.

Yüksek çevre yüklerine ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

Teknik Veri

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12K F6

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635
Nominal gerilim (V):	630 V
Nominal test gerilimi:	1,5 kV
Nominal akım (A):	12 A
Pollution degree:	3
Kontak sayısı:	4+PE
Bağlantı yöntemleri:	0,75mm ² - 2,5mm ²
Malzeme:	Muhafaza: nikel kılıflı çinko döküm kalıp, nikel kılıflı piring İç kısım: PA, Conta: FPM
Koruma sınıfı:	IP65/IP67/IP69
Mekanik kullanım sayısı:	100
Sıcaklık aralığı:	-25°C up to +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® POWER M12K F6

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontaklar dahildir	Sıkıştırma bölgesi, min	Sıkıştırma bölgesi, max	pin konfigürasyonu	Adet / Paket
44423165	EPIC POWER M12K F6 4+PE 1,5 6,5-10,5	5	6,5	10,5	4+PE	1

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12K F6