

EPIC® POWERLOCK A1 C

Mobil güç dağılımı, elektro motorlar ve jeneratörler için tek kontaklı yuvarlak konektör

240mm²'ye kadar kıvrık bağlantılar için EPIC®POWERLOCK panel tabanı ağız, 660A

Bilgi

Made in Europe



Geniş sıkma aralığı



Optimum destek elemanı



Sağlam



Dayanıklılık



Su geçirmez

Faydalar

Zorlu ortam koşullarında mekanik etkilere karşı dayanıklı
Avrupa normuna göre uyumlu renklerde fiş konektörleri
Yanlış takmayı önlemek için her rengin farklı kodlaması vardır

Uygulama alanı

Örneğin rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji santralleri için
Mobil ve sabit güç dağıtımı için
Motorlar, transformatörler ve jeneratörlerin bağlantısı için
Işık ve ses teknolojisi

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A1 C

Ürün özellikleri

Panel montaj tabanı, düz giriş, düz conta dahil
Kontak tutucu pin ile kontak sabitleme,
her pin sadece bir kez kullanılabilir
Kontaksız muhafaza, kontağı ayrı
sipariş edin

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Nominal gerilim (V):	1.000 V
Nominal test gerilimi:	8 kV
Nominal akım (A):	Maks. klips 660 A
Pollution degree:	3
Kontaklar:	Sıkma sonlandırma: bakır, gümüş kılıf
Kontak sayısı:	1
Bağlantı yöntemleri:	Sıkma sonlandırma: 35 - 240 mm ²
Malzeme:	Muhafaza: PBT Kontak tutma pimi: PA
Koruma sınıfı:	IP 67 (maksimum, kullanılan kablo rakoruna bağlı) IP 20 (eşleştirilmemiş)
Mekanik kullanım sayısı:	500
VDE-testi yapılmış:	VDE Kayıt No. D42
Sıcaklık aralığı:	-25°C up to +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® POWERLOCK A1 C

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Sabitleme tipi	pin konfigürasyonu	Adet / Paket
44420221	POWERLOCK A1 PE/GN	Ø 5,5 mm (4x)	PE, Yeşil	1
44420222	POWERLOCK A1 N/BL	Ø 5,5 mm (4x)	N, Mavi	1
44420223	POWERLOCK A1 L1/BN	Ø 5,5 mm (4x)	L1, Kahverengi	1
44420224	POWERLOCK A1 L2/BK	Ø 5,5 mm (4x)	L2, Siyah	1
44420225	POWERLOCK A1 L3/GY	Ø 5,5 mm (4x)	L3, Gri	1
L2/siyah ile doğru akım uygulamaları için				
44420316	POWERLOCK A1 L1/RD	Ø 5,5 mm (4x)	L1, Kırmızı	1

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWERLOCK A1 C